

TUBES A RAYONS CATHODIQUES

POUR MESURES ET TÉLÉVISION

Les tubes mentionnés dans cette documentation ne sont pas tous disponibles. Certains types anciens ou incourants ne sont plus fabriqués, d'autres ne sont livrés que jusqu'à épuisement des stocks. Pour connaître les disponibilités, consultez-nous.

Désignation	ø mm max.	L mm max.	Déviaton	Culot	V _i V	I _f A	V _{a1} kV	V _{a2} V	V _g V	Sensib. mm V	Observations
TUBES A RAYONS CATHODIQUES POUR MESURES											
DB7-1	71	163	Statiq. double symétrique	P36	ind. 4	1	0,3	350	— 30	0,22-0,14	Ecran bleu.
DB7-2	71	163	Statiq. double sym. pour d. d'	P32	ind. 4	1	0,8	350	— 30	0,22-0,14	Ecran bleu.
DB7-3	71	145	Statiq. double symétrique	K4	ind. 6,3	0,4	0,8	200-300	— 50	0,26-0,16	Ecran bleu.
DB7-5	71	145	Statiq. double symétrique	Na 1	ind. 6,3	0,4	0,8	200-300	— 50	0,26-0,16	Ecran bleu.
DB7-6	71	145	Statiq. double sym. pour d. d'	Na 1 erg. sp.	ind. 6,3	0,4	0,8	200-300	— 50	0,26-0,16	Ecran bleu. d' doit être réunie à l'anode a.
DB9-3	97,5	326	Statiq. double sym. pour d. d'	Sp. 4	ind. 4	1	1	200-400	— 40	0,40-0,31	Ecran bleu.
DB10-2	97,5	327	Statiq. double symétrique	Mag 1	ind. 6,3	0,3	2	400-720	— 100 à — 45	0,30-0,23	Ecran bleu. I _{a2} = 1,2 mA.
DB10-3	97,5	330	Statiq. double sym. pour d. d'	Fj 1	ind. 4	0,55	1	200-340	— 46 à — 18	0,65-0,57	Ecran bleu. I _{a2} = 0,75 mA.
DB10-5	97,5	330	Statiq. double sym. pour d. d'	Fj 2	ind. 4	0,45	1	*200-340	— 46 à — 18	0,65-0,55-0,37-0,32	Ecran bleu. *V _{a2} = 1.000 V. V _{a2} = 2.500 V. (anode 3 accélératrice).
DB10-6	97,5	327	Statiq. double symétrique	Mag 2	ind. 6,3	0,3	2	*400-720	— 100 à — 45	0,30-0,25-0,25-0,19	Ecran bleu. *V _{a2} = 2.000 V. V _{a2} = 4.000 V. (anode 3 accélératrice).
DB13-2	136	435	Statiq. double symétrique	DH1	ind. 6,3	0,3	2	*400-690	— 100 à — 45	0,45-0,40-0,35-0,30	Ecran bleu. *V _{a2} = 2.000 V. V _{a2} = 4.000 V.
DG7-1	71	163		P36	ind. 4	1	(V. les données du tube DB7-1)				Ecran vert.
DG7-2	71	163		P32	ind. 4	1	(V. les données du tube DB7-2)				Ecran vert.
DG7-3	71	145		K4	ind. 6,3	0,4	(V. les données du tube DB7-3)				Ecran vert.
DG7-4	71	139	Statiq. double sym. pour d. d'	Na 1	ind. 6,3	0,4	0,8	200-300	— 50 à 0	0,26-0,16	Ecran vert.
DG7-5	71	145		Na 1 erg. sp.	ind. 6,3	0,4	(V. les données du tube DB7-5)				Ecran vert.
DG7-6	71	145		Na 1 erg. sp.	ind. 6,3	0,4	(V. les données du tube DB7-6)				Ecran vert.
DG9-3	97,5	326		Sp. 4	ind. 4	1	(V. les données du tube DB9-3)				Ecran vert.
DG9-4	97,5	330	Statiq. double symétrique	Sp. 4	ind. 4	1	1	200-400	— 40	0,40-0,31	Ecran vert.
DG10-2	97,5	327		Mag 1	ind. 6,3	0,3	(V. les données du tube DB10-2)				Ecran vert.
DG10-3	97,5	330		Fj 1	ind. 4	0,55	(V. les données du tube DB10-3)				Ecran vert.
DG10-5	97,5	330		Fj 2	ind. 4	0,45	(V. les données du tube DB10-5)				Ecran vert.
DG10-6	97,5	327		Mag 2	ind. 6,3	0,3	(V. les données du tube DB10-6)				Ecran vert.
DG13-2	136	435		DH1	ind. 6,3	0,3	(V. les données du tube DB13-2)				Ecran vert.
DG16-1	167	433	Statique double symétr.	Sp. 3	ind. 4	1	2	350-500	— 40	0,25-0,17-0,5-0,35	Ecran vert.

* Ce signe indique des tensions correspondantes de V_{a1} et de V_{a2}