

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

ALIMENTATION POUR FRONTO-FOCOMÈTRE

FICHE N° 6673

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Nachet

Domaines : Santé

Sous-domaines : Biophysique

Organisme : Université d'Auvergne / Faculté de Pharmacie

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux :

Description



Cette alimentation pour fronto-focomètre Nachet est une source d'alimentation en 110 V, 125 V ou 220 V. Une fiche est insérée pour le changement de la tension. Sur le dessus de l'appareil se trouve un bouton marche-arrêt (M/A) et un système de plots permettant de faire varier la tension : 4,2V, 5V, 5,9V, 6,7V, 7,6V, 8,5V.


C'est une alimentation alternative de lampe de microscope alimentée en 110 ou 220 V (selon la tension du secteur). Elle délivre une tension variable entre 4 et 8 V pour modifier l'éclairement de la lampe.

Utilisation

Ce bloc d'alimentation était utilisé pour faire fonctionner un fronto-focomètre à lectures intérieures pour des travaux pratiques et dirigés.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Alimentation pour fronto-focomètre (Nachet), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=12882>, consulté le 2026-07-26