

## CHÂSSIS À PELLICULE

FICHE N° 12598

PRÉSERVER  
SAUVEGARDER  
VALORISER

Période de fabrication : -

Fabricant : RADA

Domaines : Physique

Sous-domaines :

Organisme : Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Ville : Clermont-Ferrand

Modèle :

Matériaux : Métal, Plastique

### Description

Pour ouvrir le châssis il suffit de soulever le ressort, situé sur le haut de l'appareil, avec le pouce et l'index, puis ouvrir le couvercle.

Sur le côté droit de l'appareil se trouve un bouton d'enroulement. Celui-ci va servir à maintenir la bobine dans le châssis. Pour libérer la bobine et retirer le porte-bobines il suffit de tirer et de tourner le bouton.

Ce bouton va également servir à amorcer l'enroulement de la bobine.

Il manque le porte-bobine et la bobine à l'intérieur du châssis.

### Utilisation

Le châssis sert de support à la pellicule dans le but de faire des prises de vues.

### Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Châssis à pellicule (RADA), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=33392>, consulté le 2026-07-23